




Fernando  
Carrasco  
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa  
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 27072023

## BIP LAMP 150 FH





Entrada de  
alimentación  
24V CCA  
(230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

**NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.**

Luz flash estroboscópica  
Sonido electrónico modulado o intermitente según versión  
Permite conexión independiente de ambos elementos  
Construcción: ABS negro  
Temperatura: -10 +50°C  
IP: 66  
Tolerancia de la tensión de alimentación: +/- 10%  
Consumo máximo: 300mA (12-24V)  
47mA (115V)  
47mA (230V)



CE



VERSIÓN SONIDO VERSIÓN SONIDO  
MODULADO INTERMITENTE

